


NK35/20-TV-XL [🔗](#)

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NK, série légère

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans	
Cage	TV	Cage plastique en PA66
caractéristique cage	Norme	
classe de tolérance	PN	Normal

dimensions principale & données de performance

F _w	35 mm	Diamètre sous rouleaux
D	45 mm	Diamètre extérieur
C	20 mm	Largeur, bague extérieure
C _r	31.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	48.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	8.600 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	12.900 1/min	vitesse limite
n _{gr}	7.400 1/min	Vitesse de base
≈m	67,72 g	Poids

Dimensions

r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
------------------	--------	--------------------------------



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

G35X45X4	Bague d'étanchéité
SD35X45X4	Bague d'étanchéité 2

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement