

LUMINA

AA20PJIO50S70-10X15 TFR

EAN 4031582385625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roulette pivotante, Chape en polypropylène
, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage:
caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	10 mm
Largeur de la roulette	55 mm
Tige filetée	10 x 15 mm
Déport	20 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Hauteur	59 mm
Résistance à la température	-10 / +40 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.092 kg
Rayon d'encombrement	49 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○