

特征

- 用于进入笨拙或难以到达的温度监测点
- 成本低且安装简单
- 非常适合与 RS PRO 细线探头一起使用
- 可与任何热电偶温度计一起使用（需要连接电缆）

RS PRO 热电偶监测点

RS 库存号：788-7129



RS Professionally Approved Products 为您提供所有产品类别的专业品质零件。我们的产品系列已经过工程师测试，可提供与领先品牌相当的质量，而无需支付高价。

产品描述

RS PRO 系列 TC 壁式端口旨在提供访问难以到达或无法到达的温度监测点，例如盒装 TMV、加热器进水和回水管或位于高处的水箱。

TC Wall Port 是设施管理应用的理想选择，无需重复拆卸面板或高空作业，有助于节省时间。

这些低成本、不显眼的设备安装简单，安装后几乎不需要维护。温度可以在最远 20m 以外的地方进行监测，而不会损失精度。

RS PRO TC 壁式端口可与大多数热电偶探头一起使用，以实现最大的多功能性，并具有内部迷你插座，因此可以连接外部探头。

一般规格

系列	专业版
探头类型	定点接线盒
传感器类型	K型热电偶
最佳精度	±1.5°C (±0.25%)
精度等级	第一类
连接器类型	迷你插座
工作温度	-200 至 1100°C
储存温度	-30 至 50°C
应用	暖通空调, 设施管理

机械规格

安装方式	壁挂式
盒子尺寸	55 x 52 毫米

保护类别

知识产权等级	防水的
--------	-----

附加信息

EAN	5060379946014
关税税号	90259000

分类

eCl@ss 版本	32-12-03-90
UNSPSC版本	41112219

兼容产品

RS PRO 库存号	配件说明	图片
204-8413	MM2008 带积分定时器的军团菌温度计	
204-8410	MM2000 单输入温度计	
204-8415	MM2010 多功能温度计	
204-8417	MM2030 热电偶模拟器温度计	

409-4908	1m K型热电偶细线探头	
479-1788	3m K型热电偶细线探头	
788-7144	K型浸入式探头	
788-7122	1m 盘绕连接电缆	

Wall Port 的其他产品

<p>219-5354</p>	<p>带有 1m 一体式细线探头的单 TC 壁式端口</p>	
<p>219-5355</p>	<p>带有两个 1m 一体式细线探头的双 TC 壁式端口</p>	