

## 特点

- 几乎无法破坏的阀盖
- 锁定后、它们会围绕手轮旋转
- 坚固的聚氨酯塑料使其耐破裂和 磨损
- 它们可耐受极端天气和温度条件

## 2 锁、130mm 锁梁聚氨酯塑料栅极阀闭锁、127mm 连接点

RS 号: 818-8076



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

深受信赖 RS Pro pro 推出一系列坚固的闸门阀闭锁盖。这些刚性盖的制造符合工业标准 锁定阀是最佳的锁定解决方案 安全维护和维修任何危险机械或设备 不会影响个人安全

## 一般规格

类型	闸门阀锁定
材料	聚氨酯塑料
锁数	2
颜色	红色
挂锁孔	提供 2 个挂锁孔；搭扣可用于附加锁。
封装	单个装置、采用可重复使用的 pvc 透明聚乙烯袋。

## 机械规格

尺寸	150mm x 76mm x 95 毫米
长度	150mm
宽度	76mm
高度	95mm
连接点最小尺寸	63.5mm
连接点最大尺寸	120mm
锁定锁梁最大直径	190mm
重量	170 克

操作环境规格

耐受温度	20 至 200 dig 。 F
------	------------------

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------