


Avec fonction d'alimentation et d'échappement rapides - AS-Q AS22Q-02-06

Fiche technique

General series information


- Pour une réduction maximale de la consommation en air, ce produit doit être utilisé avec la série AS-R
- Orifice: 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 6 à Ø 12 mm et Ø 1/4" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.3 à 0.7 MPa.




Limiteur de débit à économie d'énergie avec
fonction valve d'échappement rapide

Spécifications standards

Taille du corps	2 (Standard 1/4)
Filetage	R
Orifice	02 (1/4)
Diam. ext. du tube applicable	06 (ø 6)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.3 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Pression de sortie (Pression d'alimentation à 0.5 MPa)	0.2 MPa
Matériau de tube compatible	Nylon, polyamide souple, polyuréthane, FEP, PFA
Poids	0.025 Kg



Constructions



Nomenclature

N°	Description	Matériau	Note
1	Corps A	PBT	
2	Corps B	Laiton	Nickelage autocatalytique
3	Molette	POM	
4	Vis	POM	
5	Fond avant	Laiton	Nickelage autocatalytique
6	Tige	Fil d'acier	
7	Joint en U	HNBR	
8	Joint torique	NBR	
9	Joint torique de vis	NBR	
10	Joint Y	NBR	
11	Joint pour raccord	NBR	
12	Cassette	—	

Information supplémentaire

Catalogue

[AS-R_AS-Q-C_FR.pdf](#)