

MERKMALE

- Verfügt über einen ergonomischen dreieckigen Griff
- Der Kunststoffgriff ist zu 100 % stoßfest
- Mit einem hochwertigen integrierten Nichrome Heizelement
- Der LötKolben hat einen Edelstahlzylinder, der ist Nahtlos
- Ersatzlötspitzen sind erhältlich

Elektrischer LötKolben von RS Pro, 230 V, 60 W

RS Best.-Nr. 771-9489



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser elektrische LötKolben der bewährten Marke RS Pro wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt, die eine konsistente, zuverlässige Wärme erfordern. Der LötKolben wird in das Stromnetz eingesteckt und mit einer Edelstahlspitze ausgestattet und ist für fast jede Arbeitsumgebung geeignet.

Allgemeine

Leistungstyp	Elektrisch
Typ	LötKolben
Steckertyp	UK
Anwendungen	Ingenieure, Elektriker, Metallarbeiter, Juweliere, Heimerfinder

Elektrische

Wattleistung	60W
Eingangsspannung	230V

Mechanische

Spitzengröße	6mm
---------------------	-----

Betriebsumgebungsspezifikationen

Lötspitzentemperatur	500 °C.
-----------------------------	---------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

CE



Model	Power	Tip Size (Ø mm)	Tip Temp (°C)
KD-15	15W	3.5	320
KD-25	25W	4	380
KD-30	30W	4	430
KD-40	40W	5	470
KD-60	60W	6	500
KD-80	80W	7	530
KD-100	100W	8	560