



DCG420N-XJ

18 Volt Akku-Kompakt-Geradschleifer

- Innovative Kompakt-Serie – maximale Power bei herausragender Kompaktheit, Ergonomie und Funktionalität.
- Paddelschalter– für erhöhte Arbeitssicherheit
- Perform & Protect: Elektronische Bremse und Kupplung – stoppt das Werkzeug schnell und schützt Anwender und Maschine beim Blockieren
- Variable Drehzahl – vier wählbare Drehzahlstufen sowie stufenlose Geschwindigkeitsregelung direkt am Paddelschalter für optimale Kontrolle und Anpassung an verschiedene Anwendungen
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise – für verbesserten Halt, Komfort und optimale Kontrolle
- LED-Lichtring – leistungsstarke, gleichmäßig verteilte LED-Beleuchtung für beste Sicht auf das Werkstück
- Spindelarretierung und nur ein Spannschlüssel erforderlich sowie mitgelieferte Spannzangen in metrischer und imperialer Ausführung (6 mm und 1/4") – für schnellen Zubehörwechsel, maximale Vielseitigkeit und Kompatibilität
- Mesh-Schutzgitter – schützt Motor und Elektronik zuverlässig vor Schmutz und Fremdkörpern
- Optimiert für POWERSTACK™ Akkus – maximale Leistung, kompakte Größe und lange Laufzeit; kompatibel mit allen DEWALT 18 Volt XR-Akkus und DEWALT XR Flexvolt-Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang

- 6mm Aufnahme
- 1/4"-Aufnahme
- Montageschlüssel

Technische Daten

Akku-Technologie	18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500
Spannzangen	6 mm & 1/4"
Maximaler Scheibendurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg; ohne Akku)	1,13
Triaxiale Vibrationen Schleifen (m/s ²)	3,5
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	86
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	93
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	4,0
EAN-code	5035048834565