

DETAIL DES DOUILLES
CONTACTS DETAIL

DOUILLE TYPE I POUR SOCLE S3X6 P
POUR FILS DE 0.3 A 0.6mm²
I TYPE CONTACTS FOR S3X6 P RELAY
SOCKETS AND 0.3 TO 0.6mm² WIRES


REF: 284 265

CONTACT / CONTACTS

Type:	I, douille formée pour broches cylindriques diamètre 1.6
Type:	<i>I, formed contact for 1.6 diam. pins</i>
Protection:	dorure
Contact protection:	gold plated
Section du câble admissible:	de 0.3 à 0.6mm ²
<i>Cable section:</i>	<i>from 0.3 to 0.6mm²</i>
Taille de câble (AWG):	de 20 à 22 AWG
<i>AWG cable:</i>	<i>from 20 to 22 AWG</i>
Diamètre sur gaine:	de 1.1 à 1.8
<i>Tubing diameter:</i>	<i>from 1.1 to 1.8</i>
Intensité admissible:	7.5A
<i>Max. current:</i>	<i>7.5A</i>

OUTILLAGE / TOOLING

Outil d'extraction:	référence STPI: 284 271
<i>Extraction tool:</i>	<i>STPI ref.: 284 271</i>
Pince à sertir:	référence STPI: 284 270
<i>Crimping tool:</i>	<i>STPI ref.: 284 270</i>



DOUILLE TYPE II POUR SOCLE S3X6 P
POUR FILS DE 0.3 A 0.6mm²
II TYPE CONTACTS FOR S3X6 P RELAY
SOCKETS AND 0.3 TO 0.6mm² WIRES


REF: 284 268

CONTACT / CONTACTS

Type:	II, douille décolletée pour broches cylindriques diamètre 1.6
Type:	<i>II, cut-off contact for 1.6 diam. pins</i>
Protection:	dorure
Contact protection:	gold plated
Section du câble admissible:	de 0.3 à 0.6mm ²
<i>Cable section:</i>	<i>from 0.3 to 0.6mm²</i>
Taille de câble (AWG):	de 20 à 22 AWG
<i>AWG cable:</i>	<i>from 20 to 22 AWG</i>
Diamètre sur gaine:	de 1.1 à 1.8
<i>Tubing diameter:</i>	<i>from 1.1 to 1.8</i>
Intensité admissible:	13A
<i>Max. current:</i>	<i>13A</i>

OUTILLAGE / TOOLING

Outil d'extraction:	référence STPI: 284 271
<i>Extraction tool:</i>	<i>STPI ref.: 284 271</i>
Pince à sertir:	référence STPI: 284 273
<i>Crimping tool:</i>	<i>STPI ref.: 284 273</i>



DOUILLE TYPE II POUR SOCLE S3X6 P
POUR FILS DE 0.8 A 1.34mm²
II TYPE CONTACTS FOR S3X6 P RELAY
SOCKETS AND 0.8 TO 1.34mm² WIRES

REF: 284 269

CONTACT / CONTACTS

Type:	II, douille décolletée pour broches cylindriques diamètre 1.6
Type:	<i>II, cut-off contact for 1.6 diam. pins</i>
Protection:	dorure
Contact protection:	gold plated
Section du câble admissible:	de 0.8 à 1.34mm ²
<i>Cable section:</i>	<i>from 0.8 to 1.34mm²</i>
Taille de câble (AWG):	de 18 à 16 AWG
<i>AWG cable:</i>	<i>from 18 to 16 AWG</i>
Diamètre sur gaine:	de 2 à 2.5
<i>Tubing diameter:</i>	<i>from 2 to 2.5</i>
Intensité admissible:	13A
<i>Max. current:</i>	<i>13A</i>

OUTILLAGE / TOOLING

Outil d'extraction:	référence STPI: 284 271
<i>Extraction tool:</i>	<i>STPI ref.: 284 271</i>
Pince à sertir:	référence STPI: 284 273
<i>Crimping tool:</i>	<i>STPI ref.: 284 273</i>

