
Datenblatt:

# Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU SILVER 1HE 8xT23 3m si/sw

Unsere kompakten und robusten Steckdosenleisten aus eloxiertem Aluminium eröffnen Ihnen vorteilhafte Anwendungsmöglichkeiten; zum Beispiel für die Verwendung in Rechenzentren oder Einrichtung von Arbeitsplätzen in Büros, Labors oder Werkstätten. Durch die zahlreich verfügbaren Module, können wir Steckdosenleiste auf Ihren spezifischen Wunsch anfertigen.





| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 19Z5420 8K3 |
| EAN | 7611007145187 |
| Einheits Nr. | 986330363 |
| Einheit | STK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungsmasse | 5.0 x 44.0 x 4.0 (B x H x T) cm |
| Bruttogewicht | 0.780 Kg |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnr. | 85366990 |

## Technische Informationen:

| Merkmal | Bezeichnung |
|---|---|
| Typ | Industriesteckdosenleiste |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Alu Modular |
| Anzahl Steckdosen | 8 |
| Steckdosentyp | Typ 23 |
| Steckdosenfarbe | Schwarz |
| Steckdosenausrichtung | längs |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| Schalter | Nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennleistung | 3680 W |
| Kabeltyp | H05VV-F (Td) |
| Leiteranzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm2 |
| Kabellänge | 3 m |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | Typ 23 |
| Befestigungsmöglichkeit | modulare Befestigungswinkel |
| Hauptwerkstoff | Aluminium, Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Produktfarbe | Silber, Schwarz |
| Verwendung | Innen |
| K2 Baustellentauglich | Nein |

| Merkmal | Bezeichnung |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C |
| Produkthöhe | 440 mm |
| Produktbreite | 50 mm |
| Produkttiefe | 40 mm |
| Gewicht netto | 0.780 Kg |
| Verpackungsart | offen |