
CLIXX® 16 BK

Entradas de cable con membrana con anti-tracción, plástico, RAL 9005, M16





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.


RoHS

Material	Polipropileno
Material membrana	TPE
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	65 °C
Prueba de hilo incandescente	750 °C
Grado de protección	IP66 / IP67
Ø de rosca D	16
Longitud de rosca L	7,3 mm
Ø cable mínimo	4,5 mm
Ø cable máximo	10 mm
Longitud total TL	15 mm
Ø de agujero	16,5 mm - 16,7 mm
Grosor de pared S	0,8 mm - 3,5 mm
Color producto	RAL 9005
Código RAL 9005	10101930
Tipo	CLIXX® 16 BK
Unidad de embalaje	50
Número EAN	4007685042208
Número de tarifa	39269097

23.07.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice