

技术数据

其他数据

电池电压	18.0 V
扭矩, 最大值	450 Nm
空载转速	0-2,300 rpm
夹头	1/2"正方形
包括电池在内的重量	1.6 公斤
断裂扭矩, 最大值	800 Nm
扭矩调节范围, 最小/最大, 1档	0/250 Nm
扭矩调节范围, 最小/最大, 2档	0/330 Nm
扭矩调节范围, 最小/最大, 3档	0/450 Nm
空载转速 (1档)	0-1,000 rpm
空载转速 (2档)	0-1,500 rpm
空载转速 (3档)	0-2,300 rpm
扭矩设置	3
重量, 不包括电池	1.6 公斤
冲击率	0-3,300 bpm
冲击率 (第1级)	0-1,900 bpm
冲击率 (第2级)	0-2,500 bpm
冲击率 (第3级)	0-3,300 bpm

总振动值 (最大允许尺寸的拧紧螺钉和螺母)

振动排放值ah	14.5 m/s ²
不确定性系数K	1.5 m/s ²

最大允许尺寸的拧紧螺钉和螺母

振动排放值ah	14.5 m/s ²
不确定性系数K	1.5 m/s ²

