

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (28 PZ)

519/606AEPOL

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U05190801

104x188x45

1,2

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale

12

4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14



235 1/4 EPN - Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale

11

5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 236 1/4 - Prolunghe	2	50-150
 237 A 1/4 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
 241 1/4 - Snodo cardanico	1	-
 243 1/4 - Portabussole con impugnatura	1	-
 519/606AEPOLV - Modulo in termoformato vuoto	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.