

# Fiche produit

## Caractéristiques

# AK2GA615

## PanelSeT - Thalassa - goulotte perforee sans couv - 2m - 144x60mm - bleu

### Principales

Type de produit ou équipement	Conduit de câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Compatibilité de gamme	PanelSeT S3D PanelSeT CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Composition de l'appareil	Sans couvercle
Quantité du lot	Lot de 8

### Complémentaires

Couleur	Bleu (RAL 5000)
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Hauteur	144 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	60 mm
Poids	1,7 kg
Nombre total de brins	550

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Tenue à la flamme	V-0 se conformer à UL 94
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
Normes	NF C 68-102 DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,9 cm
Largeur de l'emballage 1	27,5 cm
Longueur de l'emballage 1	200,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,555 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	64
Hauteur de l'emballage 2	50,0 cm
Largeur de l'emballage 2	202,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	118,3 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	8
Hauteur de l'emballage 3	201,0 cm
Largeur de l'emballage 3	28,5 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Longueur de l'emballage 3	15,0 cm
Poids de l'emballage 3	13,05 kg

#### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------