



PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS 4,5 J DCH416NT-XJ

- Performance et polyvalence** : 3 modes, un seul outil pour toutes les applications (béton, bois et métal)

Capacité de perçage foret béton jusqu'à 32 mm et trépan béton jusqu'à 80mm
Stop de rotation pour les travaux de burinage légers

- Perform & Protect** : Poignée anti-vibration et poignée arrière flottante pour limiter les vibrations, faible niveau sonore, système anti-rotation protégeant l'utilisateur en cas de blocage de l'accessoire

- Facilité d'utilisation & Ergonomie** : Bon rapport poids/puissance,
Eclairage LED de la zone de travail

Wireless Tool Control pour un fonctionnement en simultané avec un aspirateur



Voltage	54 V
Force de frappe (E.P.T.A)	4,5 J
Régime à vide	0-725 tr/min
Cadence de frappe	0-4200 cps/min
Ø perçage béton	32 mm
Plage optimale de perçage dans le béton	10 – 24 mm
Niveau de vibrations	6,7 m/s ² (burinage) 8 m/s ² (perçage)
Poids	5,5 kg
Gencod	5035048839003



Equipement standard :

Sans batterie ni chargeur, poignée latérale, coffret TSTAK

Prix