

KLM 3 - 用于端子条的标记槽

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0811969>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端子条标识支架，高度可调，适用于CLIPFIX 15、CLIPFIX 35和CLIPFIX 35-5终端紧固件，可使用20 x 8 mm规格的标签进行标识



优势

- KLM产品系列专为CLIPFIX终端紧固件而研发
- 精密的啮合机械系统可以不受限制地调节标记区域的高度

商业数据

订货号	0811969
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BG211A
产品关键代码	BG211A
目录页面	页码540 (C-3-2019)
GTIN	4017918952891
单件重量（含包装）	0.55 g
单件重量（不含包装）	0.538 g
原产地	DE

KLM 3 - 用于端子条的标记槽



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0811969>

技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	10 mm
高度	21.6 mm
NS 35/7,5高度	12 mm
深度	27.32 mm

文本框

文本框宽度	20 mm
文本框高度	8 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	125 °C
材质	无卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %

安装

安装类型	插拔式
------	-----

KLM 3 - 用于端子条的标记槽



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0811969>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM 3 - 用于端子条的标记槽



0811969
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0811969>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn