

## Produktinformation

# 83 61 015

## Rohrzange S-Maul Mit Schnelleinstellung

- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	83 61 015
EAN	4003773077619
Zange	grau pulverbeschichtet
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	1.600 g
Abmessungen	420 x 84 x 28 mm

### Technische Attribute

Spannweite	60 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/8
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/64 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	60 mm
Innendurchmesser Zoll	1 Zoll

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000842
ETIM 6.0	EC000842
proficl@ss 6.0	AAC492c005
UNSPSC 13.1	27111708

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

