

Éclisse rapide sans vis et prémontable P31 ER pour chemins de câbles tôle perforée P31 M/F - hauteur 40mm - finition GS



REF. 4 822 19

P31

LEGRAND CABLE
MANAGEMENT

10,03 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Éclisse rapide sans vis et prémontable P31 ER pour chemins de câbles tôle perforée P31 M/F - hauteur 40mm - finition GS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Montage interne sur les côtés, sans vis, entre deux longueurs
- Finition Galvanisation suivie du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.
- Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.
- Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

L'éclisse est simple à mettre en place: l'installation est sans vis et il faut seulement plier les ailettes

Recommandations / restrictions d'usages

C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)

Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 316L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Connecteur longitudinal	Acier inoxydable, décapé	Non
Connecteur articulé horizontal	Oui	Qualité du matériau	Autre
Connecteur articulé vertical	Non	Type de traitement de la surface	Galvanisé en continu
Type de raccordement	Fiche	Température d'utilisation /d'installation	-20-120 °C
Adapté à un caniveau à grille	Non	Couleur	Autre
Adapté à une échelle de câble	Non	Largeur	200 mm
Adapté à un caniveau de câble	Oui	Hauteur	42 mm
Adapté à la largeur du système de support de câble	50-600 mm	Température de stockage	-20-120 °C
Maintien de fonction en cas d'incendie	Non	Sans halogène	Oui
Matériau	Acier	EAN/Gencode	3414971929708

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.