

Projecteur LED extérieur JARO 3060 2300 lm, 20 W, IP65

Pour le montage en intérieur et en extérieur.



2 ANS
GARANTIE
FABRICANT



Référence

1171250241

Code-barre

4007123684861

DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	2300 lm
Consommation électrique	20 W
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	A+ D
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)

Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP65
Couleur de base	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	0,48 kg
Poids du produit (sans emballage)	0,42 kg	Dimensions LxHxP (emballage compris)	6 cm x 15,8 cm x 12 cm
Dimensions LxHxP (sans emballage)	5 cm x 15 cm x 11 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED extérieur JARO 3060