

MERKMALE

- Federbelastet
- Einhändige Bedienung
- Griffe aus geformtem Kunststoff

RS Pro Gerade Schneider 190 mm

RS Best.-Nr. 450-3963



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser robuste Kabelschneider von RS Pro ist robust genug, um Stahldrahtseil zu durchtrennen. Mit Klingen aus Kohlenstoffstahl kann dieser Drahtschneider Stahldraht schneiden, ohne das Endprofil des Materials zu verzerren. Mit einer speziellen Aktion und ergonomischen Griffen sind die Drahtseilschneider einfach zu bedienen und sorgen für einen effizienten Schnitt.

Allgemeine

Typ	Gerade Schneider
Anwendungen	Kabel, Weichstahl, Seil aus hochspannbarem Stahl, Kupferdraht, Aluminiumstangen, Federstahldraht

Elektrische

VDE-/1000-V-Zulassung	Nein
------------------------------	------

Mechanische

Gesamtlänge	190mm
Material	Stahlblech mit hohem Kohlenstoffgehalt (k-5) für Schneidklingen, Schrauben mit mittlerem Kohlenstoffstahl (s1045c), Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (s1008c) für Niete, LID und Gehäuse, Federstahl für Rückstellfeder mit hoher Spannung
Härte	Wärmebehandelt nach hrc: 56-63 Grad (Schneidkante), hrc: 38-45 Grad (Schrauben) und niet-hrc: 25 Grad nach oben

Oberfläche	Vollständig polierte Schneidklingen, chemisch schwarze Oberfläche für Schrauben, Rückstellfedern und Stahlrahmen, rotes Vinyl Beschichtungsgriff
Griffmaterial	Rote Vinyl-Absplitterung

