

A088





Coffret de forets extra-court A022 en HSS, revêtement TiN en pointe

Coffret robuste contenant 24 diamètres différents de forets extra-courts A022. Les forets conviennent à la fois au perçage sur machines et manuel dans de nombreuses applications. Le revêtement TiN en pointe améliore les performances et prolonge la durée de vie de l'outil.

HSS	DIN ANSI	2.5×D
	TiN-Tip	
		DC h8

A=Types dans le coffret, B=Quantité dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret.

Product	Nr.	A	B	C
A088200S	200S	A022	24	1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm

A089





Coffret de forets courts A002 en HSS, revêtement TiN en pointe

Coffret pratique contenant 5 diamètres différents de forets populaires A002. Les forets conviennent à la fois au perçage sur machines et manuel dans de nombreuses applications. Le revêtement TiN en pointe améliore les performances et prolonge la durée de vie de l'outil.

HSS	DIN 338	4×D
	TiN-Tip	
		DC h8

A=Types dans le coffret, B=Quantité dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret.

Product	Nr.	A	B	C
A08910	10	A002	5	A0024.0, A0025.0, A0026.0, A0028.0, A00210.0