

FICHE TECHNIQUE



Barrière Barrier

Gamme / Range	SIGN
Référence / Reference	TRAVOLITE
Code usine	R5
Douane / Customs	39269097
EAN	3321360000699

Longueur / Length	1710 mm
Hauteur / Height	1000 mm
Diamètre tube / Tube diameter	26 mm
Poids / Weight	3,3 kg

DESCRIPTION :

- Barrière légère
- Extensible à l'infini
- Facile à déplacer et à installer grâce à son poids léger
- Tubes fabriqués en PVC ; tissu jaune en polyester
- 3 parties qui peuvent être allongées avec les modules additionnels livrés avec deux maillons (TRAVOLITE X1)

ACCESSOIRES :

- 6 maillons

EMBALLAGE :

- 1 set (3 parties) par carton

Fabriqué en / Made of	PVC et polyester / PVC and polyester
Coloris / Color	Gris et jaune / Grey and yellow

DESCRIPTION :

- Light duty barrier
- Infinity extensible
- Easy to carry and to install thanks to its light weight
- Tubes made of PVC ; yellow polyester fabric
- 3 parts that can be extended with single units delivered with two links (TRAVOLITE X1)

ACCESSORIES:

- 6 links

PACKING :

- 1 set (3 parts) in a cardboard box



x 6

UVC/Consumer sales unit	1	
Carton / Cardboard box	1010 x 610 x 120 mm	
Hauteur palette / Pallet height	1,2 m	1,8 m
Cartons par couche / Boxes per layer	1	1
Couches par palette / Layers per pallet	8	13
Cartons par palette / Boxes per pallet	8	13
Produits par palette / Products per pallet	8	13
Poids palette net / Pallet net weight	26 kg	43 kg
Poids palette brut / Pallet gross weight	46 kg	63 kg