

1148M

Clé à choc 1/2" mini à haut rendement

Clé à choc 1/2" légère à fort rendement puissance/consommation

- Couple de desserrage max: 620 Nm
- Consommation en travail: 150 l/min
- Vitesse de rotation: 9 000 tr/min
- Poids: 1,3 kg

PRACTICITE:

Inversion serrer / desserrer avec un bouton poussoir, 3 vitesses de serrage et 1 vitesse de desserrage,

CONFORT:

poignée bi-matière pour un meilleur confort.

Idéal avec un flexible 200l/min



référence	Type de frappe	Couple optimum Nm	Vitesse rotation tr/min	L mm	Vibration m/s ²	Niveau Sonore dBa	Pression alimentation bar	Consommation l/min	Raccord alimentation *	Poids g
1148M	double marteaux	620 Nm	9 000	122	9,7	89	6,5	120	1/4"	1500