



LA DURABILIDAD QUE SU NEGOCIO REQUIERE

LA M610

La portabilidad ahora es más versátil

¡Haga bien su trabajo! En la oficina o dondequiera que esté.



FUNCIONES MEJORADAS QUE OFRECEN MÁS POSIBILIDADES



RESISTENCIA A CAÍDAS DE 1,8 m SEGÚN EL ESTÁNDAR MILITAR



IMPRIMA 4500 ETIQUETAS CON UNA CARGA COMPLETA



RANGO DE TEMPERATURAS OPERATIVAS MÁS AMPLIO (de -18 a 46 °C)

Guarde y almacene etiquetas en la propia impresora con ayuda de una amplia gama de opciones de entrada de datos.

Saque más partido de su impresora con estas funciones que le ahorrarán tiempo:

- ▶ Velocidad de impresión de 50,8 mm por segundo
- ▶ Batería de ion-litio mejorada de 3ª generación
- ▶ Guarde e importe archivos de datos desde una unidad de memoria USB
- ▶ Importe y guarde archivos, listas y gráficos
- ▶ Diseñe e imprima etiquetas con el teclado, la aplicación móvil o el software de escritorio
- ▶ Imprime texto, códigos de barras, formas e imágenes



LA M610

Mejor rendimiento
GRAN DURABILIDAD

Haga bien el trabajo dondequiera que esté

Optimice su rendimiento con los materiales de Brady



ROLLOS PEQUEÑOS

- ▶ Complete su trabajo con más de 50 materiales de alto rendimiento y más de 800 opciones de etiquetas.



ROLLOS AL POR MAYOR

- ▶ Compre al por mayor y ahorre en más de 14 materiales y más de 150 opciones de etiquetas.



OPCIONES PERSONALIZADAS

- ▶ ¿Tiene necesidades específicas? Disfrute de opciones ilimitadas de etiquetas personalizadas en más de 70 materiales diferentes.



Disfrute de una experiencia de etiquetado de mayor calidad con materiales Brady Authentic optimizados

Los materiales Authentic funcionan a la perfección con las impresoras Brady y ofrecen un rendimiento y una fiabilidad mejorados que no se consiguen con los materiales de terceros. Le ofrecemos el mayor rango de colores, acabados y aplicaciones específicas del sector. Apueste por lo auténtico con los materiales Authentic. Apueste por la calidad de Brady.

Materiales específicos para sus aplicaciones

Algunos materiales para etiquetas de la M610 que debe conocer

Para ver todas las opciones de materiales disponibles, visite bradyeurope.com/M610materials



Cables



Comunicación de datos



Entorno adverso



Componentes y equipos



Seguridad e instalaciones

Materiales	Cables	Comunicación de datos	Entorno adverso	Componentes y equipos	Seguridad e instalaciones
Envolvertes Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado (B-427)	■	■	■		
 Termorretráctiles Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve® (B-342)	■		■		
Varias finalidades Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente (B-499)	■	■		■	■
Reposicionables Etiquetas multiusos de tela de vinilo reposicionable (B-498)	■	■		■	
 QuickFlag™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo extremadamente adherente (B-483)	■	■			
Disipación electrostática Etiquetas de poliamida con disipación electrostática (ESD) (B-717)				■	
Etiquetas sin adhesivo para cables Marcadores de cables sin halógenos (B-7643)	■	■	■		
A prueba de manipulaciones Etiquetas de poliéster a prueba de manipulaciones con patrón de VOID (B-7546)				■	■

 = Material exclusivo de Brady

▶ Obtenga más información en bradyeurope.com/M610 o escanee el código QR y vea el vídeo



Especificaciones de la impresora M610 Kit de impresora de etiquetas M610

Especificaciones	
Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Resolución de impresión (ppp)	300
Velocidad de impresión (mm/s)	50,80
Funciones de color	Monocromo
Etiquetas continuas o precortadas	Continua y precortadas
Ancho máximo de etiqueta (mm)	50,80
Largo máximo de impresión (mm)	1016,00
Uso recomendado por día	750
Opciones de conectividad	USB Uso independiente Bluetooth en modelos seleccionados
Compatibilidad de software	Brady Workstation Aplicación Etiquetas rápidas
Teléfonos y tabletas compatibles	Dispositivos Android con Android OS 5+ iPhone 5S o versiones posteriores con iOS 10+
Tipos de código de Barras	Código QR Data Matrix Code 128 Code 39 Interleaved 2 de 5 UPC-A UPC-E EAN-13 Más con Brady WorkStation
Simbolos	480
Propiedades físicas	
Anchura x Altura x Profundidad (mm)	107,19 x 328,42 x 106,42
Peso (kg)	1,41
Indicadores en pantalla	Duración de la batería Reconocimiento de cinta y de número de referencia de la etiqueta Cinta restante Consumible restante
Cortadora	Corte manual
Garantía	2 años
Test de Impactos	Resistente a caídas de 1,8 metros Resistant to military-grade shocks (MIL-STD-810G)

Núm. Art.	Descripción
317790	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK
317791	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK con Bluetooth
317792	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY
317793	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY con Bluetooth
317794	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US
317795	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY con Bluetooth
317796	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US con Bluetooth
317797	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY EU
317798	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UE con Bluetooth
317799	Impresora de etiquetas M610 - CIRÍLICO con Bluetooth
317800	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY con Bluetooth + paquete BWS
317801	Impresora de etiquetas M610 - AZERTY + paquete BWS
317802	Impresora de etiquetas M610 - CIRÍLICO con Bluetooth + paquete BWS
317803	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UE con Bluetooth + paquete BWS
317804	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UE + paquete BWS
317805	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK con Bluetooth + paquete BWS
317806	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY UK + paquete BWS
317807	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US con Bluetooth + paquete BWS
317808	Impresora de etiquetas M610 - QWERTY US + paquete BWS
317809	Impresora de etiquetas M610 - QWERTZ UE con Bluetooth + paquete BWS

Esta impresora se envía en un maletín rígido que incluye cable USB, guía de inicio rápido, batería recargable de LI-ION, adaptador de CA, USB del producto (con información de producto y controlador para Windows), software de diseño de Brady Workstation, un rollo de M6-11-427 y una cinta M61-R4310.

Accesorios

Núm. Art.	Descripción
018556	Kit de limpieza de impresora
150618	Bolsa protectora para impresoras portátiles
175671	Maletín rígido para la impresora de etiquetas M610
175672	Imán para la impresora de etiquetas M610
175673	Batería recargable de iones de litio para las impresoras M610/M710
175674	Batería recargable de NiMH para las impresoras M610/M710

