

ZAP 40 - 圧着工具、空圧式



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212630>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



空圧式圧着機、DIN 46228-1 : 1992-08およびDIN 46228-4 : 1990-09準拠の棒端子用、接続電線断面積0.25 ~ 4 mm²用、台形圧着、側面挿入

販売用データ

アイテム番号	1212630
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BH3232
GTIN	4046356661027
1個あたりの重量 (梱包を含む)	778.8 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	734.2 g
関税率	84671900
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品ライン	自動圧着工具
圧縮	台形
圧縮あたりの空気圧	0.2 l
圧力範囲	4.00 bar ... 6.00 bar
製品特性	手動スイッチで圧着サイクルを開始
	バランスーを使用するためのアイ
	複数のダイネスト
	ダイ幅：12 mm
	挿入ファンネルにより位置決めが容易

電気特性

周波数範囲	0 Hz
電力消費	0 W

接続データ

電線接続

接続断面積、メートル	0.25 mm ² ... 4 mm ²
------------	--

寸法

幅	44 mm
高さ	44 mm
長さ	200 mm

ZAP 40 - 圧着工具、空圧式



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212630>

認証

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212630>



EAC

認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549



EAC

認証ID: 0278662

ZAP 40 - 圧着工具、空圧式



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212630>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

ZAP 40 - 圧着工具、空圧式

1212630

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212630>



Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

該当なし、電気・電子機器なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp