

MERKMALE

- Flexibel - kann um Rohre gewickelt werden
- Verschiedene Längen erhältlich
- Auf Länge zuschneiden

RS Pro 15 W/m Trace Heizkabel konstante Leistung, Parallelschaltung, 240 V, 100 m

RS Best.-Nr. 665-7413



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro Serie von Heizbändern mit Parallelschaltung, mit einer konstanten Wattleistung für Anwendungen zur Prozesstemperaturwartung. Dieses Band ist flexibel genug, um es um ein geeignetes Rohr oder Vessel zu spiralförmig zu machen. Das Heizband besteht aus mehreren kurzen Heizzonen, die jeweils über ein Paar durchgängiger Bus-Leiter miteinander verbunden sind.

Zu den Optionen für die Begleitheizung gehören:

[703-3108](#) - 15 W/m, 110 V, 20 m Kabel

[703-3101](#) - 15 W/m, 110 V, 50 m Kabel

[703-3105](#) - 15 W/m, 110 V, 100 m Kabel

[256-244](#) - 15 W/m, 240 V, 20 m Kabel

[665-7419](#) - 15 W/m, 240 V, 50 m Kabel

[665-7413](#) - 15 W/m, 240 V, 100 m Kabel

[256-109](#) - Leiterplatt-Heizungs-Anschlusskit

Allgemeine Spezifikationen

| | |
|-----------------------|---|
| Kabeltyp | Konstante Wattleistung; Parallelschaltung |
| Selbstregelnd | Nein |
| Mantelmaterial | Silikongummi |
| Anwendungen | Frostschutz; Wasser-, Öl- und Chemikalienleitungen; Sprinklersystemleitungen; Versorgungsleitungen; nicht für den Einsatz in Gefahrenbereichen geeignet |

Elektrische Spezifikationen

| | |
|--------------------------|------|
| Ausgang pro Meter | 15W |
| Nennspannung | 240V |

Mechanische Spezifikationen

| | |
|--------------|------|
| Länge | 100m |
|--------------|------|

Betriebsumgebungsspezifikationen

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Betriebstemperaturbereich | -60 bis 200 °C. |
|----------------------------------|-----------------|



