




版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	10.Apr.2001	47955	ADDED POLARIZING KEY POSITION.	—	E.MATSUMOTO	S.NANAO	M.MAJIME
3	19.Oct.2001	48955	REVISED SPECIFICATION	M.TANAKA	E.MATSUMOTO	—	S.NANAO
4	23.Apr.2004	054908	ADDED NOTE	M.ABE	E.MATSUMOTO	—	S.NANAO
5	15.Oct.2009	067605	REVISED FORM	—	H.NAKAJIMA	T.OKAMURA	E.matsumoto

NOTE1. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.

2. EARTH MARK (⊕) IS MARKED AS INDICATED.

3. THE APPLICABLE CABLE IS SPECIFIED IN THE PART NUMBER.
PART NUMBER, THE APPLICABLE CABLE DIAMETER AND THE COLOR OF BUSHING ARE LISTED IN THE TABLE-1.

Δ 4. THE LOCATION OF KEY IS DIFFERENT BETWEEN NORMAL POSITION AND "X" POSITION TO PREVENT MISMATING.
PART NUMBER OF "X" POSITION CONNECTOR HAS THE SUFFIX "X" FOR THE POLARIZATION.

注1. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。


2. 図示の位置にアースマーク(⊕)を表示する。

3. 本製品は、品名により適用ケーブル(ブッシング部品)が異なる。品名、適用ケーブル径及び色相は表1による。

Δ 4. ノーマルポジションとXポジションはキーの位置が異なり、誤嵌合を防止する。
Xポジションは誤嵌合防止として、品名の末尾にXが付く。

TABLE-1【APPLICABLE WIRE DIM.】

PART NUMBER	APPLICABLE WIRE DIM.	BUSHING COLOR
JN1FS04FK 1	φ 5.7~7.3	BLACK
JN1FS04FK 2	φ 6.5~8.0	GRAY



Δ POLARIZING KEY POSITION
(NOTE4)

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACTS	: 4X#20
RATED VOLTAGE	: 400VAC : 200VAC
RATED CURRENT	: 5A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 2000VAC Δ
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: 1.25mm MAX (φ 2.7 MAX)
SUBMERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED) Δ

POLLUTION DEGREE / 2, Δ
OVER VOLTAGE CATEGORY / I
POLLUTION DEGREE / 3,
OVER VOLTAGE CATEGORY / II

仕様

コンタクト	: #20コンタクト 4本
定格電圧	: 400VAC (汚染度: 2 / 過電圧範疇: II) Δ : 200VAC (汚染度: 3 / 過電圧範疇: III)
定格電流	: 5A以下 / 1芯
耐電圧	: 2000VAC Δ
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上 (500VDCにて)
適用ケーブル	: 1.25mm以下 (被覆外径φ 2.7以下)
防水性能	: IP67 (嵌合時)

1 1	SPRING PIN	2	STAINLESS STEEL		
1 0	GRUND NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER		NOTE3
8	ANGLE ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
7	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
6	SPRING	1	STAINLESS STEEL		
5	COUPLING NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
4	"O" RING	2	SYNTHETIC RUBBER		COLOR: BLACK
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
2	SOCKET CONTACT	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-5111-2 JABL-5111	第1版 (ORIGINAL DATE)	10.Jan.2001	尺度 (SCALE)	2: 1
製造 DR.		製図 CHK.	E.MATSUMOTO T.SHIMOYAMA	名称 (TITLE)	JN1FS04FK※※ (ANGLE PLUG) (アングルプラグ)
総差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	S.NANAO	質量 (MASS)	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	M.MAJIME		
. ± 0.8	X° ±	承認 APPD.			
.X ± 0.4	X°X' ±				
.XX ± 0.1					
.XXX ±					

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)
SJ035610

版数 (REV.)
5