

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# ISM10207P

OptiLine 45 - T-piece - 75 x 55 mm - PC/ABS - polar white



### Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 45
Installationssystem für die Verkabelung	Brüstungskanal
Produkt- oder Komponententyp	T-Stück
Farbton	Polarweiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters	165 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	97 mm
Höhe	52 mm
Breite	57 mm

### Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (IK)	IK07

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobeschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

