



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Vertikaler Ring
Zubehör / Zielkategorie	Rack 800 mm wide
Zusätzliche Informationen	Öffenbar

Zusatzmerkmale

Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Anzahl der Kabel	48
Material	Metallblech: DC01 1,2 mm Kunststoffteil: PA66 GF20 Kunststoffteil: PC
Farbton	Dunkelgrau (RAL 7016) Hellgrau (RAL 7035)
Breite	0,11 M 110 mm
Höhe	0,40 M 40 mm
Tiefe	100 Mm 0,100 m

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	14...131 °F -10...55 °C
---------------------------------	----------------------------

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich