

Datenblatt:

Steckdosenwürfel CUBE 8xT13 + 1xUSB-C PD 18W 1.5m mit integr. Feinsicherung ws

Der USB-C PD Schnellladeanschluss mit einer Ausgangsleistung von max. 18W lädt Handys, Tablets und Laptops innert kürzester Zeit auf. Ihr Endgerät wird bis zu 3x schneller geladen als mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät. Das Endgerät kommuniziert direkt mit dem Ladegerät, um immer die maximale Leistung zu erreichen. Der PD Standard bietet eine breite Kompatibilität und ein hohes Mass an Sicherheit für die Endgeräte an, um das Endgerät vor Überstrom, Überspannung und Kurzschluss zu schützen.

Artikelnummer	50 20017 WS
EAN	7611007168841 
Einheits Nr.	986729123
Einheit	STK
Verpackungseinheit	4
Verpackungsmasse	9.0 x 19.0 x 9.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.460 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Desingsteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	Cube
Anzahl Steckdosen	9
Steckdosentyp	Typ 13 (8x), USB-C (1x)
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2500 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12 mit integrierter Feinsicherung
Befestigungsmöglichkeit	Antirutschpad
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen

Merkmal	Bezeichnung
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	integrierte Feinsicherung
Zusatzfunktionen	USB-C PD 18W Ladebuchse
Produkthöhe	90 mm
Produktbreite	90 mm
Produkttiefe	90 mm
Gewicht netto	0.450 Kg
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung