

MERKMALE

- Erforderlich zum Verbinden/Verbinden von Schläuchen
- Ein hochwertiger Polymer mit Stahlkern für hohe Festigkeit und Steifigkeit
- Passend für jedes Vierkantrohr mit einem Innenmaß von 25 mm

3-poliger RS Pro Vierkantrohr-Steckverbinder, Strebenprofil 25 mm,

RS Best.-Nr. 621-708



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO bietet diese großartigen Rohrverbinder, die passend für 25 mm Strebenprofile sind. Es bietet eine strukturelle Festigkeit für Verbindungen und Anschlüsse. Es werden keine Schrauben benötigt, da diese einfach im richtigen Vierkantschlauch zusammengesteckt werden. Diese sind ideal, wenn Sie Ihre Struktur erweitern oder einige Ecken verstärken möchten. Stahlkern und schwarze Kunststoffbeschichtung sorgen für Festigkeit mit angenehm weichen Eigenschaften.

Schwarzer 2-poliger Vierkant-Rohrsteckverbinder - [621-691](#)
 Schwarzer 3-poliger flacher Vierkantrrohrsteckverbinder - [621-708](#)
 Schwarzer 3-poliger Vierkant-Rohrsteckverbinder - [621-714](#)
 Schwarzer 4-poliger flacher Vierkantrrohrsteckverbinder - [621-720](#)
 Schwarzer 4-poliger Vierkant-Rohrsteckverbinder - [621-736](#)
 Schwarzer 5-poliger Vierkant-Rohrsteckverbinder - [621-742](#)
 6-poliger schwarzer Vierkant-Rohrsteckverbinder - [621-758](#)

Allgemeine

Produktfamilie	RS Vierkantrrohr
Produktsystem	Vielseitiges Bausystem
Strukturelementtyp	Vierkantrrohr
Steckverbindertyp	3-poliger Steckverbinder
Material	Polymer, Stahl
Anwendungen	Er wird hauptsächlich für Zubehör oder Verbindungen anderer Profile verwendet.

Mechanische

Passend für Strebenprofil	25mm
Passend für Vierkantrrohrprofil	25mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	EN61340
-----------------------------------	---------

