

# EML (15X9)R SR - ラベル

0816032

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816032>



このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



ラベル、ロール、銀、ラベリングなし、ラベリング可能：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、THERMOMARK ROLL 2.0、THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLL X1、THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、THERMOMARK X1.2、取付けタイプ：粘着剤、個別ラベル数：2500、テキストフィールドの高さ：9 mm、テキストフィールドの幅：15 mm

## 特長

- シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
- 適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
- EML ... の材質はUL-listed
- ラベリングサービス：フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EM ... をカスタムマーキング可能
- 幅広いマーキングサイズと色でカスタム指定に対応

## 販売用データ

アイテム番号	0816032
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキード	*****
プロダクトキー	BG2411
カタログのページ	ページ 325 (C-3-2019)
GTIN	4046356107778
1個あたりの重量（梱包を含む）	162 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	153.9 g
関税率	39269097
生産国	DE

# EML (15X9)R SR - ラベル

0816032

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816032>



## 技術データ

### 製品特性

製品ライン	デバイスマーキング
マーキング	
個別ラベル数	2500
一列あたりの個別ラベル数	5
識別テクノロジ	ロール用熱転写

### 取付け

取付けタイプ	粘着剤

### 材料仕様

RoHS準拠	あり
フォイル強度	50 µm
粘着力	24 µm
シール式	アクリル性
色	銀
部材	ポリエステル
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

### 環境条件と実際の条件

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験	
試験結果	試験合格
抗紫外線	
仕様	ISO 4892-2:2013-03 (に準拠)
試験結果	試験合格
試験期間	96 h

印字の拭取り耐性	
仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部)
イソプロピル [CAS No. 67-63-0]	試験合格
nヘキサン [CAS No. 110-54-3]	試験合格
水 + 石油エーテル [CAS No. 64742-82-1]	試験合格

二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験	
仕様	DIN 50018:2013-05
試験結果	試験合格
気候レベル	AHT 1.0 S
サイクル	2

# EML (15X9)R SR - ラベル

0816032

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816032>



## 塩水噴霧試験

仕様	ISO 9227:2012-05
試験結果	試験合格

## 周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 150 °C
周囲温度（配線時）	> 5 °C
保管推奨条件	23°C / 相対湿度50%
推奨周囲温度（保管時／輸送時）	22 °C
推奨湿度（保管時／輸送時）	50 %
貯蔵期間	2 年

## 寸法

幅	15 mm
高さ	9 mm
奥行き	0.08 mm

## テキストフィールド

テキストフィールドの幅	15 mm
テキストフィールドの高さ	9 mm

## 規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

# EML (15X9)R SR - ラベル

0816032

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816032>



## 認証

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816032>



CSA

認証ID: 70191766



cULus認証済み

認証ID: MH48542

# EML (15X9)R SR - ラベル

0816032

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816032>



## 分類

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# EML (15X9)R SR - ラベル

0816032

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816032>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社  
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)