

AVVOLGITUBO ARIA 12,5 MM



939 C2

2006/42/CE ISO EN 12100:2010

NEW!

- Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete
- Utilizzabile anche in ambienti esterni
- Tubo in poliuretano

Lunghezza tubo (m)	16
Diametro interno tubo (mm)	12,5
Pressione max di utilizzo (bar)	15
Lunghezza tubo alimentazione (m)	1,5
Raccordo in uscita (")	3/8
Consumo medio aria (l/min)	800 l/min@7bar

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso kg
U09390005	550x505x270	15,6

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000