



Koppelingen voor metalen bescherm slang met coating

- PCS-PC insert, IP54

Koppelingsbus, messing vernikkeld.

Hoofdkenmerken

- 2-delige koppeling zonder schroefdraad
- bevestigingselement voor het einde van de bescherm slang
- voor een vlak en glad slanguiteinde
- beschermt de bekabeling in de slang tegen beschadiging



HelGuard PCS-PC koppelingsbus.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C



TYPE	Nominale Ø	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PCS10-PC	10	5,6	15,0	13	10 st.	metaal (ML)	166-31200
PCS12-PC	12	8,5	15,5	17	10 st.	metaal (ML)	166-31201
PCS16-PC	16	11,5	20,0	20	10 st.	metaal (ML)	166-31202
PCS20-PC	20	15,3	16,5	24	10 st.	metaal (ML)	166-31203
PCS25-PC	25	19,1	20,5	29	10 st.	metaal (ML)	166-31204
PCS32-PC	32	26,2	23,5	38	2 st.	metaal (ML)	166-31205
PCS40-PC	40	34,2	24,8	48	2 st.	metaal (ML)	166-31206
PCS50-PC	50	44,8	30,0	58	1 st.	metaal (ML)	166-31207
PCS63-PC	63	54,5	33,5	70	1 st.	metaal (ML)	166-31208
PCS75-PC	75	66,5	42,0	84	1 st.	metaal (ML)	166-31209

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.