



### Hauptmerkmale

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Baureihe                     | Merten           |
| Ästhetischer Name            | M-Elegance metal |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen     |

### Zusatzmerkmale

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Anzahl der Reihen         | 3fach       |
| Farbton                   | Rhodiumgrau |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend    |
| Material                  | Metall      |
| Schutzart (IP)            | IP20        |
| Höhe                      | 90 mm       |
| Breite                    | 234 mm      |
| Tiefe                     | 12 mm       |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                        |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration                                                            |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Toxic heavy metal free              | Ja                                                                           |
| Mercury free                        | Ja                                                                           |
| RoHS exemption information          | Ja                                                                           |
| RoHS-Richtlinie für China           | RoHS-Erklärung Für China                                                     |
| Umweltproduktdeklaration            | Produktumweltprofil                                                          |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                            |