



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Einsatz

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig
Kontrolltyp	Wippe
Verriegelungsart	Elektrisch und mechanisch
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	250 V
Max. Schaltstrom	10 mA
Material	Metall Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.