


Skjermarm PRO med arm for 1 skjerm, veggfeste

Artikkelnummer	509023	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Sølv	Salgsenhet EAN	4005546998459
Emballasjeeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	2133.6 G
Base EAN	4005546998459	Opprinnelsesland	DE



Logoer og utmerkelser



Produktbeskrivelse

- Svingbart, veggmontert skjermfeste for 1 skjerm
- Høyde, tilt og posisjon på skjermen kan justeres enkelt og individuelt for å gjøre det enklere å jobbe og presentere fleksibelt
- Kan roteres 360° for arbeid i stående eller liggende modus
- Integrert sikkerhetssystem beskytter mot skader fra bevegelige komponenter
- Ryddig kabelhåndtering takket være tre kabelklemmer som kan festes individuelt (inkludert)
- Enkel montering med medfølgende verktøy for sikker veggmontering
- Universelt VESA-feste (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- For standard eller buede skjermer fra 21" til 27" (53,34 cm til 68,58 cm) som veier 3 til 8 kg
- 10 års garanti
- Produsert i Tyskland
- Materialer av høy kvalitet for lang levetid: Aluminium og førsteklasses plast
- Miljøvennlig i henhold til ISO 14021

509023_PDS_DURABLE_nb_NO.pdf | 2025-06-01 09:06

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
 Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Skjermarm PRO med arm for 1 skjerm, veggfeste

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	290
Utvendig høyde (mm)	350
Utvendig dybde / lengde	120 mm
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	1 Monitor(s)
Brand / Varemerke	DURABLE
Skjermstørrelse på Monitor	53.3 cm [21"] - 86.4 cm [34"]
Egnet for buede skjermer	ja
Displayet kan roteres [°]	360
Justerbart display som kan låses på plass	Nei
Monitor / Skjermens dreieområde	200° horisontalt
Monitor Trinnløs justerbar helning	+ 85° / - 25°
Høydejustering fra til	Opp til 200 mm
Mulighet for bevegelse	Roterer, vipper, svinger, justerbar høyde
Kabelhåndtering	ja
Maks. belastningskapasitet	3 - 8 kg
VESA-standard	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montering	Enkel montering
Garanti	10 år
Opprinnelsesland	Produsert i Tyskland