

特点

- 阻抗为 50 欧姆
- 高性能电缆组件
- 坚固的棕色燃料浓缩厂（氟化乙烯基丙烯）护套
- sma 连接器插头

RS Pro sma RG402 m 对 m m Ω 同轴电缆、50 m²

RS 号: 546-2879



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

深受信赖 RS Pro 推出一系列高质量公 sma 至公 RG402 同轴电缆。这些柔性电缆由工业标准组件制成、设计用于长距离传输信号、易于安装。此射频同轴 50 欧姆电缆组件在每一端通过黄铜 rot-402 sma 连接器插头端接。

一般规格

同轴类型	RG402
连接器 a	插入式 SMA
接头 b	插入式 SMA
端接/末端接	端接
护套颜色	黑色
应用	将无线电发射器和接收器与其天线连接、计算机网络（internet）连接、将卫星信号馈送至电视。

电气规格

额定电压	500V
特性阻抗	50 Ω

机械规格

长度	250mm
电缆形状	同轴
外径	2.6mm

项目	材料
绝缘	聚四氟乙烯

操作环境规格

工作温度范围:	-40°C 至 85°C
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	85°C

认证

合规性 / 认证	EN61340
符合标准	MIL-STD-348A

