

Stevige Zelfklevende Kabelgoot met Deksel, 32mm B x 11mm H - 1m L, PVC Draadgoot / Muurlijst voor Netwerk- en Voedingskabels, Max 12 kabels, UL Listed

Productcode: CBMWWD3211



Met deze 1m lange kabelgoot met zelfklevende onderkant kunt u de kabels in uw kantoor of serverruimte op een georganiseerde manier aanleggen en aan het zicht onttrekken, wat zorgt voor een professionele uitstraling.

Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade en bergt ze netjes op in uw kantoor of serverruimte. De kabelgoot is 11 mm hoog en 19 mm breed..

De kabelgoot met plakstrook aan de onderkant kan worden geïnstalleerd door de beschermfolie te verwijderen en deze op de gewenste plaats vast te plakken. Geschikt voor elk oppervlak, waaronder hout, gipsplaat, glas of metselwerk..

Deze goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van zelfdovend, sterk en buigbestendig PVC. De kabelgoot is ook NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86 °C Vicat verwekingspunt en een UL/94V-0 classificatie.

Deze kabelgoot kan aan de uiteinden worden afgesloten en worden gecombineerd met diverse kabelgootaccessoires van StarTech.com.

De Koppeling (CBMWWD3211C) (20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de lengte van uw kabelgoot uit.

Het Eindstuk (CBMWWD3211E) (20 stuks) zorgt voor een mooie afsluiting van het uiteinde van uw kabelgoot.

Met de Binnenhoek (CBMWWD3211I) (20 stuks) kunnen twee kabelgoten aan een binnenzijde gelegen hoek van 90° met elkaar verbonden worden.

Met de L-connector (CBMWWD3211L) (20 stuks) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek

van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de Buitenhoek (CBMWWD3211O) (20 stuks) kunnen twee kabelgoten aan een buitenzijde gelegen hoek van 90° met elkaar verbonden worden

Met de T-connector (CBMWWD3211T) (20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar verbonden worden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Beschermt kabels tegen schade en bergt ze netjes op in uw kantoor of serverruimte

Eigenschappen

- **KABELS PROFESSIONEEL ORGANISEREN EN AANLEGGEN:** De afgesloten kabelgoot beschermt tot 12 kabels tegen schade/vuil en kan in kantoren/serverruimtes worden geïnstalleerd m.b.v. de zelfklevende onderkant of door gaten in de goot te boren en deze vast te schroeven.
- **INDUSTRIËLE KWALITEIT:** Deze robuuste goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van stevig, buigbestendig, zelfdovend PVC, is NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86°C Vicat verwekingspunt en UL/94V-0 classificatie; UL/CSA goedgekeurd.
- **KABELGOOT KOPPELSTUKKEN:** Koppeling (CBMWWD3211C), Eindstuk (CBMWWD3211E), Binnenhoek (CBMWWD3211I), L-Connector (CBMWWD3211L), Buitenhoek (CBMWWD3211O), T-Connector (CBMWWD3211T); Apart verkrijgbaar
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Lengte: 1m | Hoogte: 11mm | Breedte: 32mm | Max Kabelcapaciteit: 12 | Enkelvoudig kanaal | Vicat Verwekingspunt: 86°C (getest tot 50°C) | Wit | RoHS
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze stevige zelfklevende en afgeschermd kabelgoot geniet van een 2-jarige garantie en levenslange gratis 24/5 technische ondersteuning door StarTech.com.

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Wit

Type behuizing	PVC
Lengte product	1.3 in [3.2 cm]
Breedte product	39.4 in [100.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	6.1 oz [173.7 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	2.0 in [5.2 cm]
Package Width	37.6 in [95.5 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.6 oz [186.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Kabelgoot
-------------	---------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.