



Agréments  
voir p. 757

## socles de prises 250 V $\sim$ - entraxe 19 mm



508 06



508 60



502 99

### Emb. Réf. Socles à encastrer 10/16 A

- |    |        |   |
|----|--------|---|
|    | Blanc  | <b>2 P pour plinthe</b>                                   |
| 20 | 508 06 | 65 x 48 mm - Ø de perçage 38 mm avec éclips de protection |
|    |        | <b>2 P + T pour plinthe</b>                               |
| 20 | 508 60 | 70 x 50 mm - Ø de perçage 38 mm avec éclips de protection |

### Accessoires

- |    |        |  |
|----|--------|--|
| 20 | 508 98 | <b>Etiquette adhésive</b><br>Pour prise 2 P + T - 10/16 A<br>Réservée au circuit machine à laver |
| 10 | 502 99 | <b>Détrompeur</b><br>S'utilise sur toute fiche 2 P + T pour prises à détrompage                  |



### Autres socles

(dans la série d'appareillage recherchée)

## socles format réduit 250 V $\sim$



903 35



903 49

### Emb. Réf. IP 44 - IK 07

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
|    | Fixation à vis | Montage en plastron<br>Ensemble monobloc à volet 61 x 54 mm, saillie 13 mm<br>Entraxe de fixation : 38 x 38 mm<br>Ø de perçage : 43 mm<br>Dimensions (p. 405) |
| 10 | 903 35         | 2 P + T avec éclips de protection   |
| 10 | 903 36         | 2 P + T standard allemand   |
| 10 | 903 49         | Boîtier de protection (derrière tableau)  |

**Pour standard BS** (nous consulter)

## sorties de câbles



314 78



314 90

### Emb. Réf. Sorties de câbles

- |        |        |  |
|--------|--------|--|
| 10/200 | 314 78 | <b>75 x 75 mm</b> - Avec serre-câble<br>10/20 A - 1 sortie pour câble Ø 6 à 11 mm<br>Fixation par vis  |
| 20/100 | 314 90 | <b>95 x 95 mm</b> - Avec serre-câble<br>20/32 A - 1 sortie pour câble Ø 17 à 19 mm<br>Fixation par vis, possibilité de fixation à griffes avec réf. 317 96 |