



Données techniques

1R65X75X60

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE	
Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	65 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	60 mm
F - Cote sous Rouleaux	75 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
t - Longueur chanfrein BI	2,2 mm
Classe de précision	P0
Masse	0,513 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION	
da min - Diamètre mini épaulement BI	70 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1 mm