

# CRIMPFOX-CX 5,41-M - Presszange



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212712>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



**Presszange**, kompakter Zangenkörper, Koaxial-Steckverbinder 0,7 mm, 1,07 mm, 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, sechs gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, Hex-Crimp

## Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Entriegelbare Zwangssperre
- Presszange zum Verarbeiten von Koaxial-Steckverbindern

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212712
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3138
GTIN	4046356857611
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	618,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	618,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

# CRIMPFOX-CX 5,41-M - Presszange



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212712>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	HEX-Crimp
Produkteigenschaft	Seitliche Leitereinführung Entriegelbare Zwangssperre Presszange zum Verarbeiten von Koaxial-Steckverbindern

#### Crimpstelle 1

Crimpbreite	3,25 mm

#### Crimpstelle 2

Crimpbreite	4,52 mm

#### Crimpstelle 3

Crimpbreite	5,41 mm

#### Crimpstelle 4

Crimpbreite	1,69 mm

#### Crimpstelle 5

Crimpbreite	1,07 mm

#### Crimpstelle 6

Querschnitt max.	0,7 mm <sup>2</sup>

### Anschlussdaten

Leiteranschluss	
Querschnittsbereich metrisch	0,72 mm <sup>2</sup> ... 5,41 mm <sup>2</sup>

### Maße

Breite	22 mm
Höhe	76 mm
Länge	204 mm

#### Außenmaß

Außendurchmesser	0,72 mm ... 5,41 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz

# CRIMPFOX-CX 5,41-M - Presszange



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212712>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212712>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-CX 5,41-M - Presszange



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212712>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-CX 5,41-M - Presszange



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212712>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)