



Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt oder Komponententyp	Stecker
Kurzbezeichnung des Geräts	PratiKa-Stecker
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	2P+E
Netzwerkanschluss	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
Nennstrom [In]	32 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	200...250 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	6 h
Stecksockelmaterial	Selbstlöschender Kunststoffwerkstoff Gehäuse :
Material der Kontakte	Messing Hülsen :
Anschlüsse - Klemmen	Schneidklemmentechnik
Kabel-Querschnitt	2,5-6 mm ²
Äußerer Kabeldurchmesser	11,5-21 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung Führungsrolle
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	0.214 kg
Höhe	152 mm
Breite	76 mm
Tiefe	76 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Bau

Montage

Normen	IEC 60309-1
--------	-------------

IEC 60309-2

Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerwiderstand	850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Feuchtigkeit	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Aufstellungshöhe	2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25-40 °C

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------