



**Hauptmerkmale**

Baureihe	Ovalis
Ästhetischer Name	Styl
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Anzahl der Steckdosen	2
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Konfiguration der Ausgangspole	2P + E mit Rollläden
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Stifterde
Standardabweichung des Ausgangs	Französisch
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	5 Stück
Verkauf je unteilbare Menge	1
Anzahl der Klemmen	3

**Zusatzmerkmale**

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Mit Krallen
Oberflächenbeschaffenheit	Satin
Bemessungsstrom	16 A bei 250 V AC 50 Hz
Elektrische Lebensdauer	5000 Zyklen
Lebensdauer in Zyklen	5000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungs Kapazität	1 x 1.5-2 x 4 mm <sup>2</sup> für fest Kabel(n) 1 x 1.5-2 x 4 mm <sup>2</sup> für verseilt Kabel(n) 1 x 1.5-2 x 4 mm <sup>2</sup> für flexibel Kabel(n)
Drahtabisolierungslänge	12 mm
Material	ASA + PC: Mechanikabdeckung PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse Walzblech: support frame
Höhe	126 mm
Breite	85 mm
Tiefe	46 mm
Einbautiefe	27,1 mm
Produktgewicht	0,111 kg

**Montage**

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Durchschlagfestigkeit	2000 V
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...35 °C
Normen	NF C 61-314
Produktzertifizierungen	NF
Schutzart (IK)	IK04

Schutzart (IP)	IP21 D
Umgebungseigenschaften	Benzin Bleichen Flüssigseife Alkohol Öl UV-beständig Aceton Fensterreinigungsflüssigkeit

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich