





Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. No rights in this drawing or its parts, contents or use are granted without express authorization. Reproduction of its content to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Einreichung der Handlung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original. This drawing has been drawn for convenience only and may deviate from the english original. In case of any deviation the English version shall prevail.



M / scale 2:1

BA 7-03 - Standard Bauhöhe
type 7-03 - Standard Assembly Height

	80	39 x	49,53	53,95±0,03	55,88	52,55	51,55	72	
2532227-4	68	33 x	41,91	46,33±0,03	48,26	44,93	43,93	72	
2532227-1	50	24 x	30,48	34,9±0,03	36,83	33,5	32,5	56	
	40	19 x	24,13	28,55±0,03	30,48	27,15	26,15	44	
2532227-2	32	15 x	19,05	23,47±0,03	25,4	22,07	21,07	44	
	26	12 x	15,24	19,66±0,03	21,59	18,26	17,26	44	
	20	9 x	11,43	15,85±0,03	17,78	14,45	13,45	32	
	16	7 x	8,89	13,31±0,03	15,24	11,91	10,91	32	
2532227-3	12	5 x	6,35	10,77±0,03	12,7	9,37	8,37	24	
Ident-Nr. part-no.	Polzahl pin	n x	A	B	C	D	E	H	Bemerkung remark

Dimension no. Information: Anforderungsstufe 247 / class 247 Sonderclip / special clip

Customer drawing: This Drawing is a controlled Document

1 Index 30.01.2026 Date

Tolerances: Dim. for Information ISO 8015

Scale: 5:1

TE Connectivity

AMPSMC Female Angled Q SMT Type 7-03

C-2532227

C A2