

ART. NR. #	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	TRÄGER-MATERIAL	GRIFFPROFIL	STULPENART	FARBE	AQL	PUDER-FREI	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	WANDSTÄRKE IN MM	VERPACKUNG
37-500+	Nitril	Velourisiert	Diamant-Finish	Schutzstulpe	Blau	0.65	Nein	7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
37-675	Nitril	Velourisiert	Hammerschlag-Finish	Schutzstulpe	Grün	0.65	Nein	6, 7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
37-676	Nitril	Velourisiert	Diamant-Finish	Schutzstulpe	Grün	0.65	Nein	7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
37-695	Nitril	Velourisiert	Diamant-Finish	Schutzstulpe	Grün	0.65	Nein	7, 8, 9, 10, 11	380	0.425	12 Paar pro Beutel, 6 Beutel pro Karton



Vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Raffination - Öl und Erdöl
- Metallherstellung
- Agrarchemikalien
- Druckindustrie

BESCHREIBUNG

- Ansell's Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort.
- Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
- Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort.
- Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.
- Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.
- Das Modell Sol-Vex® (37-695) ist länger (38 cm) als die Standardausführung und schützt zusätzlich das Handgelenk und den Unterarm.

BEMERKUNGEN

- Antistatisch gemäß EN1149



KATEGORIE III

Druckdatum: 02-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell