

## MERKMALE

- Titan-Nitrid-beschichtet (TiN)
- Längere Wellenlänge
- Rechtwinklige Schneidspitze
- 118° Schnittwinkel
- Erhältlich in Größen von 0,25 mm bis 20 mm

## HSS-Spiralbohrer von RS Pro, 25 mm x 240 mm

RS Best.-Nr. 213-922



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

**Produktbeschreibung**

Hochgeschwindigkeits-Spiralbohrer, kurz, mit Titannitrid-Beschichtung, geeignet für eine Vielzahl von Arbeiten und Materialien, haben einen längeren Schaft im Vergleich zu anderen Standardbohrern und können sowohl für Hand- als auch für maschinelle Bohrmaschinen verwendet werden. Die Spiralbohrer, kurz, verfügen über eine rechte Schneidspitze mit 118° Schnittwinkel und sind zum Bohren von Metall, Holz und Kunststoff sowie einer Reihe anderer Materialien geeignet.

**Allgemeine**

<b>Bohrertyp</b>	Spiralbohrer
<b>Typ</b>	Drehbewegung
<b>Werkstoff</b>	HSS
<b>Oberfläche</b>	Verzinkt
<b>Bohranwendung</b>	Metalle, Holz, Kunststoffe

**Mechanische**

<b>Gesamtlänge</b>	57mm
<b>Punktwinkel</b>	118°
<b>Durchmesser</b>	2.5mm
<b>Nutlänge</b>	30mm

**Zulassungen**

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	DIN 338; BS 328-ISO 235/1
-----------------------------------	---------------------------





RS Stock No.	Dia.(mm)	Overall Length(mm)	Flute Length(mm)
213-887	1.0	34	12
213-900	1.1	36	14
213-310	1.2	38	16
213-893	1.3	38	16
213-376	1.4	40	18
213-871	1.5	40	18
213-859	1.6	43	20
213-433	1.7	43	20
213-865	1.8	46	22
213-972	1.9	46	22
213-916	2.0	49	24
213-966	2.1	49	24
213-950	2.2	53	27
213-944	2.3	53	27
213-938	2.4	57	30
213-922	2.5	57	30
213-843	2.6	57	30
213-764	2.7	61	33
213-758	2.8	61	33
213-427	2.9	61	33
213-411	3.0	61	33
213-382	3.1	65	36
213-405	3.2	65	36
213-398	3.3	65	36
213-742	3.4	70	39
213-304	3.5	70	39
213-720	3.6	70	39
213-714	3.7	70	39
213-736	3.8	75	43
213-837	3.9	75	43