

Produktinformation

46 21 A01

Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 B

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Gewinkelte Spitzen
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM  90°

Allgemein	
Artikel-Nr.	46 21 A01
EAN	4003773033967
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	85 g
Abmessungen	125 x 64 x 38 mm
Norm	DIN 5254 B
Technische Attribute	
Form	2
Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 3 – 10 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 0,9 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten