


Profilé aluminium gris et revêtement mat

SET S U F 17.3/16/B1C1 GR 1M

Radium

Date de la fiche technique du produit: 30.07.2025



Données générales

Code Radium	FXZA4550
Désignation	SET SMALL U F 17/16 GREY 1M
EAN 10 (unité)	4003556014282
Unité de transport (pièces)	10
EAN 40 (carton)	4003556414280
Poids brut du carton en kg	2.861
Longueur box in m	1.085
Largeur du carton en m	0.108
Hauteur du carton en m	0.1
Poids du produit	234 g
Product status	● Actif

Spécification

type d'accessoire/de pièce de rechange	profil
Longueur	1 m
Largeur	17.3 mm
Forme du produit	Profil en U

Autre(s)

Produits similaires	FXZA4551, FXZA4552, FXZA4566
---------------------	------------------------------

Profilé aluminium gris et revêtement mat

SET S U F 17.3/16/B1C1 GR 1M

Radium

Notices explicatives

1m-Kit composé d'un cover mat et d'un profilé en aluminium anodisé profond, refroidissement et protection optimal p. LED-Strip, nombreuses possibilités montage

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.