



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子 > Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size



端子类型: 母端

连接器系统: 元件到导线

线径: .5 – 1.42 mm²

端子接触部电镀材料: 金

所有 [Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size \(91\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	元件到导线
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

对接公端宽度	2 mm[.08 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	15 A

尺寸

线径	.5 – 1.42 mm ²
----	---------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年1月（223） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm pitch, 250-600V



TE 产品编号 CAT-D9934-A75A
Receptacle and Tab Housing: 3.81 mm pitch, 250V



TE 产品编号 CAT-D9934-A75C
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm pitch, 600V



TE 产品编号 2255147-1
MINI SAHT D3000-L



TE 产品编号 90684-1
PRO-CRIMPER ASSEMBLY



TE 产品编号 91558-1
CCII D-3 L REC TAB 20-16 ASSY



TE 产品编号 90684-2
PROCRIMPER DIE ASSY DYNAMIC



TE 产品编号 234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)



TE 产品编号 917249-1
DYNAMIC D-3400F REC HSG 20P

TE 产品编号 178214-1
DYNAMIC 3400 REC HSG 12P

TE 产品编号 58571-1
PROCrimp TL W/DIE DYN3RH

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 Series

PCB 接线端子(25)

PCB 板端连接器及母端(283)

PCB 连接器安装(8)

PCB 连接器键控(1)

插入和拔出工具(1)

标准矩形连接器(2)

线到板连接器组件和护套(152)

线对板连接器端子(91)

连接器端子(3)

客户还购买了

TE 产品编号178289-8
DYNAMIC D3100 REC HSG 20P

TE 产品编号1-353717-3
DYNAMIC D-3 REC CONT. 3L AU 0.76 L/P

TE 产品编号178325-3
DYNAMIC D3100D HDR V 10P ASSY AU076

TE 产品编号2304921-1
ZSFP+ 1X8 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT





TE 产品编号2321926-2
RECEPTACLE HOUSING PANEL
MOUNT 2PIN



TE 产品编号350761-5
04P UMNL HDR ASSY PC LF



TE 产品编号1-2289080-1
D3950 REC 11POS 1ROW X KEY



TE 产品编号2232261-1
1394_A RECEPTACLE UP RIGHT RA
THRU HOLE

文档

产品图纸

DYNAMIC D-3 REC CONT. L AU 0.76 L/P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175218-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175218-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175218-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH

日语

1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1-175218-3_070820142225_dmtec

英文版本

MD_1-175218-3_070820142225_dmtec

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）



日语

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[PEW12 HAND TOOL\(D3000-L\)](#)

日语

[机构认证](#)

[TUV 认证](#)

英文版本