

168-...MNZ

Niveaux à semelle magnétique

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE



Description

Permet la lecture de la verticalité quelle que soit votre position grâce au miroir interne à 45°.

Lecture frontale et lecture latérale.

Semelle rectifiée et magnétique.

Fioles anti-reflets et incassables.

Précision : < 0,5mm/m.

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : 168-40MNZ

Longueur mm	400	Garantie	Garantie SAM OUTIL
--------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 168-50MNZ

Longueur mm	500	Garantie	Garantie SAM OUTIL
--------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 168-60MNZ

Longueur mm	600	Garantie	Garantie SAM OUTIL
--------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 168-80MNZ

Longueur mm	800	Garantie	Garantie SAM OUTIL
--------------------	-----	-----------------	--------------------

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE